



Artikel-Nr. 0142CDLF80A/SB

LÖTSPITZE ERSADUR, 8 MM

Ersa Lötspitzen mit patentierter ERSADUR Beschichtung – konzipiert für anspruchsvolle Industrieanwendungen zur dauerhaften Nutzung. Der Schutz gegen Korrosion und Oxidation sorgt für eine lange Standzeit der Spitze. Tip'n'Turn ist das patentierte Konzept für die Vereinigung von Lötspitze und Heizelement. Der Bajonettverschluss ermöglicht einen schnellen Wechsel der Lötspitze selbst im heißen Zustand, entweder mit Hilfe des Ablageständers Ablageständer A 58 (0A58) oder von Hand. Für die verschiedenen Lötanwendungen bietet Ersa eine Vielzahl unterschiedlicher Formen und Größen von Lötspitzen. Der Barcode auf jeder Lötspitze ermöglicht die schnelle und einfache Integration der Lötspitze in neue oder bestehende Lötprogramme im i-CON TRACE Cockpit.

Technische Daten:

| | |
|-------------------|--------------|
| Lötspitzenform: | meißelförmig |
| Ausführung: | asymmetrisch |
| Lötspitzenbreite: | 8 mm |
| Beschichtung: | bleifrei |

Zubehör:

Ablageständer A 58 (0A58)