

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 4MPx

Art.-Nr. TVIP64510



-
- Caméra 4 MPx pour l'intérieur et l'extérieur
 - Résolution QHD (4MPx) fidèle aux détails de 2 560 x 1 440 pixels pour 25 fps
 - Optimisation de l'image True WDR : Détails nets même en cas de contre-jour et de forts contrastes
 - Détection de mouvement intégrée par logiciel
 - Enregistrement jusqu'à 6 fois plus long grâce à H.265
 - LED IR intégrées pour des caractéristiques optimales de vision nocturne
 - Accès mobile facile grâce à l'application ABUS Link Station - aucun paramétrage du routeur n'est nécessaire
 - Envoi d'images par e-mail
 - Compatible PoE (Power over Ethernet)
-

Surveillance détaillée par tous les temps

Avec une résolution extrêmement élevée et fidèle aux détails de 2 560 x 1 440 pixels, la caméra mini-tube TVIP64510 4MPx enregistre 25 images par seconde et offre une surveillance extrêmement nette des domiciles et bureaux. Grâce au boîtier robuste et résistant aux intempéries doté de l'indice de protection IP67, la caméra dôme peut fonctionner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Lieu d'installation idéal : zone d'entrée

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 4MPx

Art.-Nr. TVIP64510

Grâce aux détecteurs de mouvement intégrés et à la performante fonction True WDR de compensation de contre-jour, la caméra est parfaitement adaptée pour la surveillance des zones d'entrée. Elle dispose de LED infrarouges, qui sont activées en cas d'obscurité. L'installation s'effectue sans encombrement des câbles : Un seul câble est nécessaire pour l'alimentation électrique via le câble réseau (PoE). La fente pour cartes micro SD intégrée à la caméra sert à l'enregistrement vidéo.

Accès aux images et enregistrements en direct: sécurisé et facile

La caméra se connecte simplement directement à l'application ABUS Link Station sur le smartphone ou la tablette via une connexion cryptée de bout en bout (E2E) - et sans aucun réglage sur le routeur. Avec la version Lite de l'application, jusqu'à 60 minutes de flux de données (visualisation/lecture en direct) par mois via Internet ou Wi-Fi sont totalement gratuites. Ou avec ABUS Link Station Pro : Achetez une seule fois et accédez à des données illimitées pour toujours.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation.

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 4MPx

Art.-Nr. TVIP64510

Données techniques

Alerte	Email
Alimentation électrique CC	12V
Amélior. image	BLC / 3D DNR
Angle de visée horizontal	98°
Boîtier	Métal
Capteur d'images	1/3" CMOS
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier
Compatible avec	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compression vidéo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Couleur	Blanc
Diaphragme	F1.6
Dimensions	(Ø x L) 70 x 155mm
Distance focale	2,8mm
Filtre pivotant IR	Oui
Haut-parleur	Non
Humidité de l'air max.	95%
Humidité de l'air min.	10
Indice de protection IP	67
Langue OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Leds IR	Oui
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Longueur d'onde optique	850nm
Microphone	Non
Modes d'enregistrement	Manuel / selon planning / sur détection de mouvement
Modes de résolution	2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps

Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	32
Norme PoE	802.3af
Poids brut	0,646kg
Poids net	0,46kg
Portée IR (jusqu'à)	30m
Protocoles réseau	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Puissance absorbée	6W
Régime de volume (WRD)	120dB
Réglages des images	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Résolution max.@fréquence d'images	2560 x 1440 @ 25/30 fps
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60°C
Température de fonctionnement min.	-30°C
Zones privées	4
Éclairage minimum (IR)	0lx
Éclairage minimum (couleur)	0,01lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 4MPx

Art.-Nr. TVIP64510

Données techniques

Équilibrage des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente
------------------------	--