

CARACTERÍSTICAS

- Una gama de escalones de seguridad móviles con bastidor tubular completamente soldados
- Amplia base para mayor estabilidad y patas de goma antideslizantes
- Barandilla doble para ayudar a subir y bajar
- Acabado en un revestimiento de polvo de epoxi rojo
- Ruedas giratorias y ruedas de caucho fijas
- Las ruedas giratorias se retraen
- Peldaños de acero perforado y plataforma

Escalera RS Pro 4 escalones de acero 1m altura de plataforma, rojo

Código RS: 412-034



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Los peldaños móviles de altas prestaciones de RS Pro son la solución perfecta para acceder de manera segura a áreas fuera de alcance en una amplia gama de entornos. Los peldaños disponen de un diseño robusto completamente soldado fabricado de acero, que ofrece una excelente durabilidad y fiabilidad. Los peldaños disponen de peldaños de acero perforados y plataformas, lo que mejora el agarre y la seguridad del usuario. Además, estos peldaños de altas prestaciones incluyen patas de goma antideslizantes para evitar que se muevan durante su uso. Los escalones también cuentan con ruedas de caucho fijas y ruedas giratorias que se retraen cuando se aplica presión, lo que permite mover los escalones con facilidad y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad durante su uso. El modelo de 5 bandas de rodadura también está equipado con una barra de seguridad para evitar el uso indebido de los peldaños cuando se mueve y, cuando se suelta, reduce los peldaños hasta el suelo, lo que permite al operador utilizar los peldaños de forma segura. Para una capa adicional de seguridad y protección, los escalones incluyen una barandilla doble para ayudar a subir o bajar. Los peldaños móviles de altas prestaciones RS Pro están disponibles con 4 o 5 peldaños y son adecuados para usar en una amplia gama de entornos.

¿Qué tamaños hay disponibles?

- 412-034 : 4 pasos de lectura
- 412-024 : 5 pasos de lectura

Especificaciones

Número de pasos	4
Material	Caucho, acero
Color	Rojo
Aplicaciones	Almacén, fábrica, venta al por menor, distribución, limpieza y mantenimiento de automóviles

Especificaciones mecánicas

Dimensiones totales	1890mm x 710mm x 970mm
Altura total	1890mm
Anchura total	710mm
Profundidad total	970mm
Peso	32kg

Dimensiones de la plataforma	
Altura	1m
Anchura	450mm
Profundidad	400mm
Ancho de banda Top	450mm
Profundidad de banda de Top	200mm



Product Description	Platform Height(mm)	Overall Size H x W x D(mm)	Weight(Kgs)	Tread Size W x D(mm)	Platform Tread Size W x D(mm)	Castors	Wheels	RS Stock No.
4 Tread Steps	995	1890 x 710 x 970	32	450 x 200	450 x 400	75mm ϕ	160mm ϕ	412034

