



Données techniques

51211

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	55 mm
D - Diamètre Extérieur	90 mm
T - Hauteur de butée	25 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Masse	0,608 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	69500000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	159000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	7150000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	18000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	12600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	69 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	76 mm

