



A KLEIN TOOLS COMPANY
WWW.ERGODYNE.COM



SIZE	HEIGHT	WEIGHT	SL. LENGTH	CHEST MEAS.
XS	48IN (123CM)	145LB (66KG)	26.5IN (68CM)	31.5IN (80CM)
S	50IN (127CM)	165LB (75KG)	27.5IN (70CM)	33.5IN (85CM)
M	52IN (132CM)	185LB (84KG)	28.5IN (73CM)	35.5IN (90CM)
L	54IN (137CM)	205LB (93KG)	29.5IN (75CM)	37.5IN (95CM)
XL	56IN (142CM)	225LB (102KG)	30.5IN (77CM)	39.5IN (100CM)
2XL	58IN (147CM)	245LB (111KG)	31.5IN (79CM)	41.5IN (105CM)
3XL	60IN (152CM)	265LB (120KG)	32.5IN (81CM)	43.5IN (110CM)
4XL	62IN (157CM)	285LB (129KG)	33.5IN (83CM)	45.5IN (115CM)
5XL	64IN (163CM)	305LB (138KG)	34.5IN (85CM)	47.5IN (120CM)



Veste de congélation isolée N-Ferno 6476

CARACTÉRISTIQUES

- Indice de température – Utilisation recommandée pour des températures allant de -10 °F à -50 °F (-23 °C à -46 °C).
- VALEUR CLO – Notée à 2,59 CLO
- ROBUSTE ET CHAUD – Coquille durable 100 % polyester ripstop pour les conditions les plus difficiles
- HYDROFUGE – Revêtement PU résistant à l'eau pour une protection contre les éléments

CARACTÉRISTIQUES

FERMETURE BOUTON-PRESSION/BOUTON, FERMETURE ÉCLAIR

CONSTRUCTION DÉTAILS RÉFLÉCHISSANTS, AJUSTABLE, ISOLÉ, REVÊTEMENT PU, RIPSTOP, RABAT-TEMPÊTE

ISOLATION 200 G, ISOLATION 3M™ THINSULATE™

LONGUEUR DE LA VESTE LONGUEUR DE CUISSE

MATÉRIAUX POLYESTER

POCHES/SUPPORTS 2 POCHES, POCHES EXTÉRIEURES, LANGUETTE(S) MICRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT RESPIRANT, FACILE À METTRE ET À ENLEVER, LAVABLE EN MACHINE.

TYPE DE PRODUIT VESTE

PROTECTION PROTECTION CONTRE LE FROID, RÉSISTANT À L'EAU

RISQUE/BLESSURE STRESS DÛ AU FROID, FAIBLE VISIBILITÉ

TECHNOLOGIE 3M™ THINSULATE™

COMMANDES MULTIPLES

COMMANDEZ EN MULTIPLES DE :

1

ARTICLES

ARTICLE #	COULEUR	TAILLE
41251	MARINE	XS
41252	MARINE	S
41253	MARINE	M
41254	MARINE	L
41255	MARINE	XL
41256	MARINE	2XL
41257	MARINE	3XL
41258	MARINE	4XL
41259	MARINE	5XL

Pour plus d'informations et des images en taille réelle, visitez

<https://www.ergodyne.com/nfermo-6476-insulated-freezer-jacket>