



Composition Mécanique Automobile

230 outils en modules ABS

CPP-230M

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2023-10-25 18:35:09



**DESCRIPTION****Composition Mécanique Automobile 230 outils en modules ABS**

Composition idéale pour les travaux de maintenance et d'entretien de véhicule VL. Pour la réalisation de l'ensemble des tâches quotidienne du mécanicien automobile.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COMPOSITION DE MECANIQUE AUTOMOBILE EN MODULE ABS
Référence commerciale	CPP-230M
Poids (kg)	24
Garantie	O Garantie SAM OUTIL

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2023-10-25 18:35:09



Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

Composition



x 1

Module ABS 1/3 de 10 outils à frapper

M1-10M

Ref : Plateau MODULOSAM 10 outils à frapper



x 1

Marteaux rivoir SAMSOPLUS® manche trimatière

310-...TM

Ref : 310-32TM



x 1

Massettes à embouts interchangeables

320-...D

Ref : 320-32D



x 1

Pointeaux

8N-...A

Ref : 8N-3A



x 1

Burin de carrossier

1-...

Ref : 1B



x 1

Bédanes à profil constant

4-...-A

Ref : 4-200-A



x 5

Chasse-goupilles longs

7-...A

Ref : 7-25A - 7-35A - 7-50A - 7-70A - 7-90A



x 1

Module ABS 1/3 de 12 clés mixtes 7 à 19 mm

50N-J12M

Ref : Jeu de 12 clés mixtes en module ABS



x 12

Clés mixtes en mm

50N-...

Ref : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



x 1

Module ABS 1/3 vide pour clés mixtes plates

MOD-2

Ref : MOD-2



x 1

Module ABS 1/3 de 4 pinces chromées polies

P13-J4M

Ref : Module de 4 pinces chromées polies

SAM Outilage

10 rue Camille de Rochetaillé
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2023-10-25 18:35:09





x 1



x 1

Pince multiprise à branches superposées chromée polie
209-25B



x 1

Pince-étau grande capacité
212-22



x 1

Pinces universelles chromées polies
204-...G

Ref : 204-16G



x 1

Pinces coupantes diagonales chromées polies
232-...G

Ref : 232-16G



x 1

Module ABS 2/3 outils de sciage
690-J5M

Ref : Module mesure, traçage, sciage.



x 1

Pointe à tracer double pointe
665-1



x 1

Règlets flexibles
781-...

Ref : 781-3



x 1

Mesures courtes boîtier bi-matière
UB-...

Ref : UB-216



x 1

Scie à métaux Samsocut® à tension par levier
791



x 10

Lames de scie à métaux HSS bi-métal OPTICUT
691-...A

Ref : 691-E10A



x 1

Module ABS 1/3 de clés mâles et accessoires
62-R72M

Ref : Module clés mâles + Divers



x 9

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans
62-R9A...



x 9

Râtelier de 9 clés mâles Torx®
66-R9A



x 9

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans à tête sphérique en mm
67-AR9A

	x 9	Râtelier de 9 clés mâles Resistox® 59-R9A
	x 9	Râteliers de 9 clés mâles 6 pans longues 1/4 63-R9A...
	x 1	Cutter lame auto-rétractable 378-40
	x 1	Cadenas CAD-... Ref : CAD-25
	x 1	Mesures courtes boîtier bi-matière UB... Ref : UB-316
	x 1	Coffret de 5 extracteurs hélicoïdaux 761-C-5
	x 1	Lampe stylo 1396-LS
	x 1	Embout porte-douilles 1/4" EVC
	x 1	Clés à molette chromées satinées 54-C... Ref : 54-C10
	x 1	Module ABS 1/3 vide standard MOD-11
	x 1	Module ABS 1/3 de 4 pinces circlips 190-J4M Ref : 190-J4M
	x 1	Pinces circlips intérieur à becs droits chromées mates 190-...A Ref : 190-17A -
	x 1	Pince pour circlips intérieur à becs coudés 90° chromées mates 191-...A Ref : 191-17A
	x 1	Pinces pour circlips extérieur à becs droits chromées mates 195-...A Ref : 195-17A



x 1

Pince pour circlip extérieur becs coudés 90° chromées mates

196-...A

Ref : 196-17A



x 1

Module ABS 1/3 de 7 tournevis bi-matière Torx®

T-XJ7M

Ref : T-XJ7M



x 7

Tournevis S1 Torx® lame ronde

T-...X

Ref : N°10 - N°15 - N°20 - N°25 - N°27 - N°30 - N°40 -



x 1

Coffret clé à chocs 1/2" série S1

1148-90

Ref : 1148-90