

### Hauptmerkmale

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Baureihe                     | Mureva Styl        |
| Produkt- oder Komponententyp | Befestigungsrahmen |
| Kompatible Produktfamilie    | Mureva Styl        |
| Farbton                      | Weiß (RAL 9003)    |



### Zusatzmerkmale

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gehäusevariante                      | Einbau   |
| Anzahl der Reihen                    | 2fach  |
| Installationsrichtung                | Horizontal   |
| Einsatzbedingungen                   | Innen/außen  |
| Material                             | PC   |
| Abstand zwischen Mittelpunkten       | 71 mm  |
| Länge                                | 155 mm   |
| Höhe                                 | 23 mm  |
| Breite                               | 84 mm  |
| Projektierungstiefe                  | 19 mm  |
| Resistenz gegen chemische Substanzen | Resistent gegen Alkohol (70 %)<br>Resistent gegen Alkohol (96 %)<br>Resistent gegen A-Milchsäure<br>Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium<br>Resistent gegen verdünnte Bleichmittel<br>Resistent gegen verdünnten Ammoniak<br>Resistent gegen Seifenwasser<br>Resistent gegen Kristallreiniger<br>Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen<br>Beständig gegen Hexan |

### Montage

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Gütesiegel                       | AENOR<br>NF                                       |
| Schutzart (IP)                   | IP55  |
| Schutzart (IK)                   | IK08  |
| Flammenfestigkeit                | Selbstlöschend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -5...40 °C  |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...55 °C                                       |

### Nachhaltigkeit

|                        |   |
|------------------------|---|
| REACH-Verordnung       |  REACH-Deklaration   |
| EU-RoHS-Richtlinie     | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Toxic heavy metal free | Ja  |
| Mercury free           | Ja  |
| Sustainable packaging  | Yes   |

---

RoHS exemption information

 Ja

---

RoHS-Richtlinie für China

 [RoHS-Erklärung Für China](#)

---