Dunlop Protomastor full safety (142PP)

Botte de protection pratique et multi-fonctions



Général

Segment	Industrie
Tige botte - Matière	PVC
Semelle - Matière	PVC
Tige botte - Couleur	Noir
Couleur Semelle	Noir
Doublure	Doublure blanche
Type de semelle	Aucun

Certification

Norme de sécurité - Europe	EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Protection et confort

Embout	Acier
Semelle	Acier
Semelle antidérapante	SRA
Semelle résistante aux huiles	Oui
Code "Résistant aux produits chimiques"	2
Absorption de l'énergie	Oui
Isolation électrique	Antistatique
Résistant aux hydrocarbures	Oui

Pointures

Pointures UE	36-48
Pointures UK	03-13

Logistique

Pays d'origine	Portugal
Code Intrastat	64011000

SKU	Taille UE	Taille US	Taille UK	GTIN	Nombre de paires par carton/boîte	Longueur de paquet externe (mm)	Largeur de paquet externe (mm)	Hauteur du paquet extérieur (mm)	Paires/Palette	Hauteur de la palette (mm)
142PP.36	36		03	8713197339144	6	385	385	268	216	1752
142PP.37	37		04	8713197339151	6	385	385	268	216	1752
142PP.38	38		05	8713197339168	6	385	385	355	180	1919
142PP.39	39		06	8713197339175	6	385	385	355	180	1919
142PP.40	40			8713197339182	6	385	385	355	180	1919
142PP.41	41		07	8713197339199	6	385	385	355	180	1919
142PP.42	42		08	8713197339205	6	385	385	355	180	1919
142PP.43	43		09	8713197339212	6	385	385	390	144	1704
142PP.44	44		10	8713197339229	6	385	385	390	144	1704
142PP.45	45			8713197339236	6	385	385	390	144	1704
142PP.46	46		11	8713197339243	6	385	385	425	144	1844
142PP.47	47		12	8713197339250	6	385	385	425	144	1844
142PP.48	48		13	8713197339267	6	385	385	425	144	1844

Date de création: septembre 25, 2025