

T形快插接头 QSMT-4

产品代号: 153366

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
额定尺寸	2.4 mm
装配位置	任意
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 6 bar
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 14 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 80 °C
海事分类	看证书
产品重量	3.3 g
输出数量	2
输送管线的数量	1
气动连接, 气口 1	用于4mm 气管外径
气动连接, 气口 2	用于气管外径 4 mm
释放环的颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀