



# Fiche technique

## Stock No: 918-5992

Français

### C465 - Blouson bicolore EN471 Manches Amovibles

Collection: 300D Industrie

Gamme: Haute-Visibilité

**Tissu extérieur:** 100% polyester oxford 300D enduit PU avec une finition antitaches 190g

**Doubleure Tissu:** 100% Polyester 60g

**Tissu de remplissage:** Manches: 100% Garnissage polyester, 120g

**Quantité par carton :** 12

#### information produit

Blouson 3en1 confortable dans toutes les conditions climatiques. La fourrure intérieure et celle du col sont amovibles et les manches zippées en font un vêtement qui s'adapte à toutes les situations. Polyester oxford 300D enduit PU et traité anti-taches. Fermeture à glissière double curseur sous rabat à pressions, poignets tricot, capuche dans le col réglable. Nombreuses poches et poche téléphone pour plus de confort et de sécurité.

#### Normes

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3\*

EN ISO 20471 Class 3

GO/RT 3279 Issue 8 (orange only)

EN 343 Class 3:1

ANSI/ISEA 107-2010 Class 3:2



#### 300D Industrie

Une gamme complète de vêtements dans un tissu certifié EN343, comprenant de nouveaux modèles intelligemment conçus et innovants.

#### 300D

Fabriqués en polyester oxford 300D enduit PU, 190g

#### Caractéristiques

- 6XL
- Coutures thermosoudées
- poche téléphone
- Capuche amovible
- Nouveau Modèle
- fermeture à glissière à deux ouvertures

#### Avantages

- extrêmement polyvalent - peut être porté de 3 façons différentes
- adaptable pour tous les types de temps
- sécurité, solution de stockage imperméable



#### Couleurs disponibles

	Short	Reg	Tall	XTall
Jaune/Marine		XS - 6XL		
Orange, Marine		S - 5XL		
Jaune/Noir		S - 3XL		
Jaune/Gris		S - 3XL		
Rouge/Marine		S - 3XL		

#### Entretien et lavage





Article	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (Kg)	Cubique (m³)	EAN13	DUN14
C465YNRXS	Jaune/Marine	65.0	40.0	54.0	1.8500	0.1404	5036108187638	15036108674319
C465YNRS	Jaune/Marine	65.0	40.0	54.0	1.4600	0.1404	5036108155705	15036108613141
C465YNRM	Jaune/Marine	65.0	40.0	54.0	1.5000	0.1404	5036108142187	15036108613134
C465YNRRL	Jaune/Marine	65.0	40.0	54.0	1.5400	0.1404	5036108142194	15036108613127
C465YNRXL	Jaune/Marine	65.0	40.0	54.0	1.5800	0.1404	5036108142200	15036108613158
C465YNRXXL	Jaune/Marine	65.0	40.0	54.0	1.6200	0.1404	5036108142217	15036108613165
C465YNRXXXL	Jaune/Marine	65.0	40.0	54.0	1.6600	0.1404	5036108142224	15036108613172
C465YNR4XL	Jaune/Marine	65.0	40.0	54.0	1.7000	0.1404	5036108163076	15036108613110
C465YNR5XL	Jaune/Marine	65.0	40.0	54.0	1.7800	0.1404	5036108216987	15036108704160
C465YNR6XL	Jaune/Marine	65.0	40.0	54.0	1.8400	0.1404	5036108216994	15036108704177