



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckungsset
Kompatible Produktfamilie	Opale Resi9
Installationssystem für die Verkabelung	Gehäusewandkanäle
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	18
Befestigungsmodus	Geklammert
Normen	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Geliefertes Zubehör	1 Abdeckung (18)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...60 °C
Schutzart (IP)	IP40 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262 IK08 entspricht EN 50102
Höhe	2600 mm
Breite	357 mm
Tiefe	64 mm
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich