

产品参数表

规格



分励线圈 SHT - 220 V AC - 用于 EZD100/CVS100E

30164

主要信息

产品系列	EZD
产品类型	瞬动电压线圈
产品短名	SHT

补充信息

电压脱扣类型	分励脱扣
控制回路电压 [Uc]	220 V AC 50/60 Hz
脱扣电压范围	0.7 Un 脱扣
功耗	160 VA
安装类型	内置式
响应时间	50 ms
接线端子	螺栓连接 in 1 mm²

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.5 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	8.3 cm
Package 1 Weight	63 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9.5 cm
Package 2 Width	8.3 cm
Package 2 Length	14 cm
Package 2 Weight	315 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	35
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm

免责声明：本文档不构成要约或用于确定使用产品的适用性或可靠性

Package 3 Weight	2.599 kg
------------------	----------

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

碳足迹 (kg CO2 eq.)	92
------------------	----

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
--------	---

无塑料包装	否
-------	---

欧盟RoHS指令	合规
--------------------------	----

REACH法规	REACH 声明
---------	--------------------------

中国RoHS法规	中国 ROHS 声明
----------	----------------------------

无PVC	是
------	---

Use Again

重新包装和再制造

WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
------	--

回收	No
----	----