Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 30

Réf. 23624

Usages

Pour la maison ou le bureau: plusieurs polluants analysés et mesurés en temps réel pour vous alerter sur la qualité de l'air. Il permet d'agir immédiatement en cas de pollution forte de la pièce. Pour assurer confort, sécurité et bien-être pour tous.

PLUS PRODUIT

Pour mesurer la qualité de l'air intérieur:

- Surveillance permanente.
- Pour la maison ou le bureau.
- Mesures des principaux polluants et des particules fines.
- Indicateur sonore et visuel.
- Batterie rechargeable.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Coloris	Dimensions (cm)	Poids net(Gr)	Alimentation	Alimentation fournie	Matière	Normes	Notices	Garantie	Code EAN
noir et silver	7,5 x 7,5 x 18	380	1* lithium	oui	ABS	CE, ROHS	FR	2 ans	3661474236240

DISPONIBILITE

EN STOCK

PRODUITS ASSOCIES

23623, 23625, 23658, 23628.

MOTS CLES

Mesureur de qualité de l'air intérieur, mesureur de polluants, surveillance air intérieur, mesureur de COV, mesureur de qualité de l'air, analyseur de l'air intérieur, capteur de pollution intérieure. Pollution, allergies, Quaelis.

Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 30

Réf. 23624

DESCRIPTIF DETAILLE

Ce modèle complet de mesure de la qualité de l'air intérieur se placera très facilement dans un environnement personnel (habitat) et professionnel (bureau, entrepôt...).

Ainsi grâce à 4 capteurs, il détecte, mesure et affiche les valeurs pour:

- Le formaldéhyde (de 0 à 1.999 mg/M3). Technologie: capteur électrochimique.
- COV (de 0 à 9.999 mg/m3). Technologie: capteurs semi-conducteurs.
- Particules fines: PM1.0/ PM2.5 et PM10. (de 0 à 999 ug/m3). Capteur laser.

Alarme sonore et indicateur LED.

Fonctions supplémentaires: affichage de l'heure et de la température extérieure (de -10°C à 45 °C) grâce au capteur portable.
Bonne lisibilité de l'affichage grâce aux LED rouges sur fond noir. Affichage
Forme et couleur élégantes.
Mode économie d'énergie: mise en veille automatique.

Alimentation: batterie Lithium rechargeable 2200 mAh (câble USB fourni).
Alimentation capteur température extérieure: 1 piles CR2032 (fournie).

LOGISTIQUE

Carton Hauteur (cm)	31.6	Carton Largeur (cm)	29.3
Carton Longueur (cm)	45	Carton Poids (kg)	10
Code Douane	9027100090	Colisage	20
Emb Dimension Horizontale	19.5	Emb Dimension Profondeur	10
Emb Dimension Verticale (cm)	11	PCB Client	1
Poids pdt emballé (gr)	645	Type Emballage	Boîte quadri

PACKAGING

AIC International
ZAC de Maison Neuve II
8 bis rue Jean Mermoz
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Tel. 02 28 23 06 51
Fax. 02 28 23 06 52
contact@aic-international.net
www.aic-international.net

Les informations et caractéristiques sont données à titre d'information, par souci d'évolution. AIC se réserve le droit d'apporter des modifications.
AIC INTERNATIONAL - contact@aic-international.net - Tel : +33 (0) 2 28 23 06 51 - www.aic-international.net