





NOTE;

- 1 最大電線束線径: $\phi 26$
最小電線束線径: $\phi 17$.
- 2 -1 絶縁スリーブなし
-2 絶縁スリーブ(P/N 21330-4) 2ヶ添付
7-1 絶縁スリーブなし

- A リベット(スチール・ニッケルメッキ)と固定側ケーブルクランプ(スチール・メッキ)を組み込んだもの。
- A ウィスカー対策・RoSH対応品。

OBSOLETE

番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
1	CABLE CLAMP	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALLIC SILVER	3
2	SHIELD (RIGHT HALF)	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALLIC SILVER	2
3	SHIELD (LEFT HALF)	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALLIC SILVER	1
4	#4-40 UNC-2A LENGTH 19.1REF	ZINC-COATED STEEL, ORGANIC COATING	5
5	#4-40 UNC-2A LENGTH 6.4REF	STAINLESS STEEL, ORGANIC COATING	4
6	CABLE CLAMP	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALLIC SILVER	3
7	SHIELD (RIGHT HALF)	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALLIC SILVER	2
8	SHIELD (LEFT HALF)	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALLIC SILVER	1

REV.	REVISION	DATE	BY	CHK.	DATE
G	REVISED PER ECO-20-007658	12JUN 2020	KR	MZ	
F	REVISED	09SEP 2013	T.N	N.Y.	
E	J-3989				
D	ECN J5-3770				
C	ADDED NOTE 2 (REV. F) T	9/1/13			
B	REVISED (REV. C)	9/1/13			
A	REVISED (REV. B)	9/1/13			
0	RELEASED (REV. A)	9/1/13			

C-171074

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY) 7-171074 171074 171074		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY) © COPYRIGHT 2012 BY Tyco Electronics Japan G.K.	
材料 (MATERIAL) 上参照	電線電線径 (WIRE RANGE) min (AWG)	TE Connectivity	
仕上 (FINISH) 上参照	保護外皮径 (INSULATION DIA.) min (IN)	分類 (CLASS) 型式 (TYPE)	
DR. CHK. <i>M. Iwano</i> 9/1/13	公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 ±1.0	公差 (SCALE) 1:1	寸法 (SIZE) J B
DE. APP. <i>M. Iwano</i> 9/1/13	名称 (NAME) 75極 180° シールド		