



Presentazione

Gamma prodotto	Inserti Merten
Tipo prodotto	Interruttore
Presentazione del dispositivo	Meccanismo

Caratteristiche tecniche

Funzione interruttore	1 polo 1 via
Attuatore	Bascula
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Con viti e morsetti
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Corrente nominale	16 AX
Corrente massima di commutazione	10 A
Numero di interruttori	2
Indicatore luminoso	Indicatore rosso
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Materiale	Metallo Plastica

Ambiente

Grado di protezione ip	IP20
------------------------	------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.