

MERKMALE

- Umfassen 2 gängige Arten von Gewindebohrern, einschließlich Tapee und Bodenhähne
- Kann mit einem Hahnschlüssel oder einem Elektrowerkzeug verwendet werden
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen:
- Hergestellt mit Durable HSS
- Lieferung mit Polypropylenrohr für sichere Aufbewahrung

HSS-Gewindebohrersatz mit 1/2-Zoll-BSPF-Gerader Nut von RS Pro

RS Best.-Nr. 152-378



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Einführung von HSS-Gewindebohrern (Hochgeschwindigkeitsstahl) mit gerader Nut, konische Handgewindebohrer unserer bewährten Eigenmarke RS Pro, einer Serie von Werkzeugen zum Schneiden von Gewinden in Material wie Metallschrauben. Diese Durable Gewindebohrer sind ideal für den Einsatz mit einem Gewindebohrer oder Bohrer und bieten ausgezeichnete Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Sätze umfassen die 2 gängigen Arten von geraden Gewindebohrer einschließlich konischem Gewindebohrer und Bodengewindebohrer, sodass Sie eine Reihe von Gewindebohraufgaben durchführen können, vom Starten eines neuen Gewindes bis zum Schneiden eines geraden Gewindes, sobald der Gewindebohrer in das Loch eintritt. Der Kegelschneider verfügt über eine 4°-Fase und der untere Gewindebohrer verfügt über eine 23°-Fase, die einen vielseitigen Satz bietet.

2-teilige Hand-Gewindebohrersätze von RS Pro sind in den folgenden Größen erhältlich:

152-176: 1/4 Zoll BSP

152-160: 3/8 Zoll BSP

152-378: 1/2 Zoll BSP

Allgemeine

Gewindegröße	1/2 Zoll BSPF
Typ	Gerader Flachsneider
Gewindestandard	BSPF
Inhalt	Kegelgewindebohrer und Steckergewindebohrer
Anzahl der Teile	2
Anwendungen	Automobilbau, Heimwerker, Sanitär

Mechanische

Werkstoff	HSS
Maximale Gewindebohrergröße	1/2 Zoll BSPF
Minimale Gewindebohrergröße	1/2 Zoll BSPF

