



Presentazione

Gamma	Odace
Aesthetic name	Odace Styl Pratic
Tipo prodotto	Cornice coperchio
Numero di serie	1 serie
Schermo	Coperchio Elastic membrane
Tipo interruttore	Single
Tipo di imballo	Flow-pack

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Colore	Bianco (RAL 9003)
Finitura superficie	Lucido
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) SEBS
Altezza	102 mm
Larghezza	91,4 mm
Profondità	50,3 mm
Peso netto	0,043 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...45 °C
Norme di riferimento	2006/95/EC EN 60669-1 CEI 60529 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
Certificazioni prodotto	LCIE: NF 603415B
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP44

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio