

MERKMALE

- **Praktisch unzerstörbare Ventilabdeckungen.**
- **Nach dem Verriegeln drehen sie sich um das Handrad**
- **Die starken Polyurethan-Kunststoffe machen sie rissfest und Abrieb**
- **Sie sind beständig gegen extreme Wetter- und Temperaturbedingungen .**

3-verriegelbare 70-mm-Kunststofftorventilverriegelung mit Bügel, 63,5-mm-Befestigungspunkt

RS Best.-Nr. 818-8072



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von starken Absperrkappen für Absperrventile. Diese starren Abdeckungen wurden nach Industriestandards hergestellt und wurden entwickelt, um sie zu erfüllen Sperrventile und sind eine fantastische Verriegelungslösung für Sichere Wartung und Reparatur von gefährlichen Maschinen oder Geräten Ohne Kompromisse bei der Personensicherheit

Allgemeine

Typ	Gate-Ventilverriegelung
Material	Polyurethan-Kunststoff
Anzahl der Schlösser	3
Farbe	Rot
Vorhängeschloss-Löcher	1 Vorhängeschloss-Bohrung ist erhältlich; Haspe kann für zusätzliche Schlösser verwendet werden.
Gehäuse	Einzeleinheit in durchsichtigem PVC-Polyethylenbeutel.

Mechanische

Abmessungen	70 mm x 110 mm x 36 mm
Länge	70mm
Breite	110mm
Höhe	36mm
Befestigungspunkt Mindestgröße	25mm
Maximale Größe des Befestigungspunkts	63.5cm
Maximaler Durchmesser des Verriegelungsbüchsenmessers	70mm
Gewicht	50gm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Hält Temperatur stand	20 bis 200 dig. F
------------------------------	-------------------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

2011/65/EU und 2015/863

