

20m ハイスピードHDMIアクティブケーブル ウルトラ/Ultra HD 4K2K解像度対応 オス/オス

Product ID: HDMM20MA



HDMI対応デバイス間接続で20mの距離に対応するアクティブHDMI®ケーブル。CL2安全規格に対応しており、家庭やオフィスでのインウォール配線(壁の中に埋め込む配線)に適しています。

安定した長距離接続

本ケーブルは、外部電源を使用せずアクティブにHDMI信号を増幅する回路を内蔵しています。信号の損失を発生させずに長距離の伝送を実現する理想的なソリューションです。

インウォール ケーブル配線

このHDMIケーブルは、インウォール配線に求められるCL2規格に対応しており、家庭やオフィス環境でのAV機器設置に適しています。ホームシアター、ゲーム機器、AV機器などをリビングやオフィスで必要に応じて配置し、ケーブルは壁の中に隠して配線しても安全性が確保されます。

驚きの4Kビデオを実現

この高品質HDMIケーブルは最大120 Hzのリフレッシュレートで1080p+の解像度に完全対応しており、緻密で鮮明な色を再現します。最大4k × 2kの超解像技術に対応しており、解像度やフレームレートの向上など、将来的な超高解像度デバイスのニーズを満たしていくことが可能です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証を提供しており、信頼性を保証しています。

注意:このケーブルは、単方向アーキテクチャを使用しており、正しい方向でケーブルを接続する必要があります。HDMIコネクタの「Source」「Display」ラベルを確認し、デバイスとHDMIソースを適切に接続してください。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- ストリーミング メディア機器 (Roku®, Apple TV)、ゲームコンソール (Xbox One、PS4)、Blu-ray Disc™/DVDプレーヤなど高解像度AV機器で、信号の損失が発生しない長距離接続に対応

Features

- アクティブ増幅回路を内蔵し、長距離接続に対応
- 壁への埋め込み配線に最適なCL2定格
- 最大4k × 2kの超HD解像度をサポート

ハードウェア	Warranty	2 Years
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	コネクタメッキ	ゴールド
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
	チップセットID	Redmere - RM1691
	ファイア定格	CL2定格
性能	最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ	コネクタA	1 - HDMI(19ピン) オス
	コネクタB	1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴	ケーブルOD	0.3 in [8.5 mm]
	ケーブル長さ	65.6 ft [20 m]
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	24 AWG
	色	ブラック
	製品幅	0.8 in [20 mm]
	製品重量	3 lb [1.4 kg]
	製品長さ	65.6 ft [20 m]
	製品高さ	0.4 in [9 mm]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	工場出荷時(パッケージ)重量	3.8 lb [1.7 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 20m アクティブCL2インウォール ハイスピードHDMI®ケーブル オス/オス

Product appearance and specifications are subject to change without notice.