

### Principales

Gamme	KNX
Type de produit ou équipement	Antenne
Couleur	Noir
Nuance de la couleur	Noir

### Complémentaires

Protocole de communication	Zigbee 3.0
Interface physique	0
Longueur de câble	3 m
Gain de l'antenne	9 dBi
Type de connexion intégrée	1 antenne
Support de montage	Bande magnétique
Hauteur	120 mm

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Humidité relative	0...93 %
Degré de protection (IP)	IP20

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>