



CATIA V5	
Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø	
Tensile Force (N) Tenue au serrage (N) Schlaufenhaltekraft (N) 888 N	
Hole Size Trou Ø Loch Ø	
Panel Thickness Epaisseur Support Blechdicke	
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø 40 - 210 mm	
Material Matière Werkstoff a: PA 6.6 b: PA 6.6	
Tolerances Dimension without tolerances: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben :	
Angle/ Winkel	± 3°
≤ 6	± 0,3
≤ 30	± 0,5
≤ 60	± 0,7
≤ 120	± 1,5
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION	

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

2



Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Mueller	01.06.05	Scale Echelle Maszstab	1:1	Project Number Numéro de projet Projektnummer	GPN 09-0485
	Approved Approuvé Par Geprueft	bma	01.06.05	Title Titre Benennung	Kabelbinder/Cable tie SpeedyTie (RTT750)		
	HellermannTyton			Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr	14.1858		
				Format D.Size	A3		
						Sheet Page Blatt	1/1

