

LAMPE DE COU LED RECHARGEABLE

Spécifications Produit

SPECIFICATIONS	OBS-NL1
Couleur	Gris/Rouge
Matériel	Aluminum/Plastique
Luminosité (Lumen)	600 (mode turbo - deux lampes) 250 (mode fort - une lampe) 30 (mode bougie - une lampe)
Rechargeable	Oui
Type de batterie	Lithium-Ion
Autonomie	30s (mode turbo - deux lampes) 3h (mode fort - une lampe) 24h (mode bougie - une lampe)
Temps de charge	4h
Port de charge	USB-C
Charge smartphones depuis la lampe	Oui (5V, 1A)
Poids	288 g
Longueur	270 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	40 mm
Température de stockage/d'utilisation	-10°C to +50°C
Classement IP	IP54
Classement IK	IK07
Intensité variable	Oui
Aimant	Oui
Accessoires	Câble de charge