



Malaxeur 1800 W double poignées – mélangeur spiral 160 mm, 2 clés de serrage

DWD241-QS

Malaxeur 1800 W double poignées – régime à vide (tr/min) :
0-225/400/550/725

vitesse variable : oui

mélangeur spiral (mm) : 160

mandrin : M14 – mélangeur spiral 160 mm, 2 clés de serrage



Puissance sonore	96 dB(A)
------------------	----------

Incertitude K 1 (Bruit)	3 dB(A)
-------------------------	---------

Pression sonore	85 dB(A)
-----------------	----------

Incertitude K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
-----------------------------	----------------------

Source d'énergie	Filaire
------------------	---------

Vitesse à vide	225-400/550/725 Rpm
----------------	---------------------