

ハイスピードHDMIアクティブケーブル 5m HDMI(オス) – HDMIマイクロ(オス)

製品ID: HDADMM5MA



HDMI® – Micro HDMI アクティブ変換ケーブル(5m)。アクティブシグナルブースターを内蔵しており、HDMI Micro対応のスマートフォン、タブレットその他のポータブル端末を最長5m離れた場所にあるHDMI対応テレビやディスプレイに接続し、信号損失は発生させません。

軽量で丈夫なHDMIケーブルは薄型ワイヤを採用しており、通常の5mケーブルに比べ、厚さが約半分になっています。配線時の柔軟性が高く、ケーブル周りをすっきりと保つことができます。また、外付けの電源を使用せずにHDMI信号をアクティブに増幅する回路がケーブルに内蔵されています。

アクティブ増幅回路を備えた薄型設計のケーブルは、多忙なビジネスユーザーから家庭でくつろぐユーザーまで、幅広いモバイル用途に適した製品になっています。携帯しやすい軽量ケーブルはノートパソコンバッグに軽く収まり、また、モバイル端末をHDMIテレビに接続する際も、スリムケーブルなので邪魔にならず、外付けの電源も不要です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証を提供しています。

注意:

このケーブルは、単方向アーキテクチャを使用しており、正しい方向でケーブルを接続する必要があります。HDMIコネクタの「Display」ラベル(ディスプレイ側に接続)を確認し、デバイスとMicro HDMIソースを適切に接続してください。

認証、レポート、互換性

用途

・ HDMI®

Micro対応のモバイル端末(スマートフォン、タブレットなど)を最長5m離れたHDMI対応テレビ(ディスプレイ)に接続。信号損失を発生させないアクティブケーブル

製品の特長

- ・かさばらず柔軟性に優れた薄型ケーブル設計(3.6mm OD)
- ・最大4K × 2Kの解像度対応

・アクティブ増幅回路内蔵

・金メッキHDMIコネクタ

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
導体数	19
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30 Hz
-----------	-----------------

コネクタ

コネクタA	HDMI(19ピン)
コネクタB	Micro HDMI(19ピン)

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	36 AWG
ケーブル長さ	16.4 ft [5 m]
ケーブルOD	0.1 in [3.6 mm]
製品長さ	16.4 ft [5 m]
製品幅	7.6 in [19.3 cm]
製品高さ	3.4 in [86 mm]
製品重量	3.6 oz [103 g]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
Package Length	15.6 in [39.5 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	0.7 in [17 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量	3.7 oz [106 g]

箱に含まれている
もの

パッケージ内容

ハイスピードHDMI – Micro HDMI アクティブケーブル(5m) スリムタイプ

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

