



### Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit flacher Kopfgeometrie

- MK10-SB bis Binderbreite 9,5 mm

#### Hauptmerkmale

- Für HellermannTyton Robusto Kabelbinder sowie für die RPE- und PE-Serie
- Einfach zu bedienen
- Zugkraft und Zeitpunkt des Abschneidens wird vom Ausführenden bestimmt



MK10-SB.

TYP	Binderbreite max.	Binderstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.
MK10-SB	9,5	2,5	0,33 kg	110-10001

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

### Manuelles Verarbeitungswerkzeug Kunststoffgehäuse, einfache Ausführung


- MK20 bis Binderbreite 4,8 mm
- MK21 bis Binderbreite 7,6 mm

#### Hauptmerkmale

- Handliches Spannwerkzeug für HellermannTyton Standard-Kabelbinder
- Für Montage vor Ort
- Zugkraft wird vom Ausführenden bestimmt
- Abschneiden durch Drehen des Werkzeuges



MK20, MK21.



Kabelbinder von Hand vorbündeln.



Werkzeug ansetzen, Kabelbinder spannen.



Abschneiden durch Drehen des Werkzeuges.

TYP	Binderbreite max.	Binderstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.
MK20	4,8	1,5	0,05 kg	110-20006
MK21	7,6	2,5	0,05 kg	110-21016

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.