

KERN FCB3K0.1

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	100 mg
Intervallo di riscaldamento:	2 h
Linearit�:	300 mg
Peso di calibrazione consigliato:	2 kg (M1); 1 kg (M1)
Portata [Max]:	3 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	3 kg
Riproducibilit�:	100 mg
Risoluzione:	30000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione:	3 s
Unit� di misura:	dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol

Display

Altezza cifre di display:	2,500 cm
---------------------------	----------

Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	200 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	2 g
Risoluzione conteggio:	15000

Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	5 �C
Temperatura d'impiego massima:	35 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional
Autonomia:	10 h
Autonomia:	5 h
Autonomia:	12 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Alimentatore esterno
------	----------------------

Alimentazione

Tempo di carica:	10 h
Tensione in entrata:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificato DAkkS:	963-127
--------------------	---------

Categoria

Categoria:	Balance
Product Group:	Bilancia da tavolo

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	335 x 400 x 185 mm
Peso lordo:	3,350 kg
Peso netto:	2,670 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxA):	270 x 345 x 106 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	252 x 228 x 12,5 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Superficie di pesata (LxP):	253 x 229 mm