Datenblatt:

Steckdosenleiste IQ PRO 3xT13 + 1xUSB-A 18W + 1xUSB-C PD 20W 3m ws

Kleine Steckdosenleiste als idealer Reisebegleiter und Problemlöser für die Ladung aller elektronischer Geräte. Drei Typ 13 Steckdosen, eine USB-A und eine USB-C PD Ladebuchse ermöglichen das Aufladen von Kameras, Smartphones, Tablets in Handumdrehen (der USB-C PD Standard ermöglicht ein bis zu 3x schnelleres Laden als ein herkömmliches USB-Ladegerät). Ein unbezahlbarer Helfer auf Reisen.





Artikelnummer	50 00089
EAN	7611007169787
Einheits Nr.	986020053
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	
Bruttogewicht	
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Desingsteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	IQ Pro
Anzahl Steckdosen	3
Steckdosentyp	Typ 13 (3x), USB-A (1x), USB-C (1x)
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm2
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20

Merkmal	Bezeichnung
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Zusatzfunktionen	USB-A 18W Ladebuchse + USB-C PD 20W Ladebuchse
Produkthöhe	240 mm
Produktbreite	45 mm
Produkttiefe	38 mm
Gewicht netto	0.44 Kg
Verpackungsart	Kartonbox mit Eurolochung