

BG/F 1 - 扁形支架

1201112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201112>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

平面支架，高15 mm，用于将DIN导轨固定在安装表面上方，固定孔直径6.5 mm



优势

- BG/F支架可用来在离安装表面一段距离处固定DIN导轨

商业数据

订货号	1201112
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE7112
产品关键代码	BE7112
目录页面	页码544 (C-3-2019)
GTIN	4017918017231
单件重量 (含包装)	25.1 g
单件重量 (不含包装)	24.85 g
原产地	DE

BG/F 1 - 扁形支架

1201112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201112>



技术数据

产品属性

产品类型	DIN导轨 (顶帽式导轨)
------	-----------------

尺寸

宽度	20 mm
高度	37 mm
深度	15 mm
长度	37 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	钢
涂层	镀锌 , 厚氧化层

BG/F 1 - 扁形支架

1201112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201112>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

BG/F 1 - 扁形支架

1201112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201112>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn