


# clapet anti-retour H-QS-6

N° de pièce: 153463

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	QS-6
Mode de fixation	Pose de conduites
Débit nominal normal	282 l/min
Pression de service	-1 ... 10 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Matériau corps	Aluminium anodisé
Couleur boîtier	noir
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pression différentielle min., à l'ouverture	0,1 bar
Pression différentielle min., à la fermeture	0,2 bar
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Poids du produit	10 g
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS