

PRODUKT DATENBLATT

Artikel Nr. 80035 – Macro Linie 35kg, d= 500g

Beschreibung

Genauere handliche Federwaage mit robustem, eloxiertem und abriebfreiem Aluminiumrohr sowie langer Präzisionsskala mit hoher Auflösung. Tara- und Nullstellvorrichtung sowie dreh- und schwenkbarer Aufhängebügel. Haken dreh- und schwenkbar, sowie durch verschiedenes Zubehör austauschbar. Aufhängeelemente aus Inox. Schleppzeiger (z.B. für stehende Anzeige bei Zerreißproben bis maximal 30 kg) und handlicher, abnehmbarer Handgriff im Lieferumfang enthalten. Ein multifunktionales, langlebiges Messmittel zur Gewichtsbestimmung und Zugkraftmessung. Druckkraftmessung mit optionalem Zubehör jederzeit möglich, d.h. zwei Funktionen in einem Messmittel. Immer einsatzbereit, ohne Batterien. Ein tausendfach bewährtes Schweizer Qualitätsprodukt vom Weltmarktführer.

Technische Daten

Kapazität	35kg
Teilung	500g
Farbe	rot
Präzision	+/- 0.3%
Tarabereich (Nullstellung)	~ 20%
Standardaufhängung	Haken
Bauteile	korrosionsfrei (Feder nur geschützt)
Netto Gewicht	492g
Brutto Gewicht	566g
Messlage	beliebig
Benutzer Kalibrierung	Nein (nur durch Hersteller)
Verpackung	Transparentes Teleskop Schutzrohr
Bedienungsanleitung	DE/EN/FR/IT/ES/PT/RU/CN
Garantie	3 Jahre
Code EAN13	7612348800353
Zolltarif Nummer	8423.8190
Ursprungsland	Schweiz (CH)

Abmessung

S (Skalenlänge)	140 mm
L0 (Länge unbelastet)	370 mm
Lm (Länge maximal)	510 mm
Ø Durchmesser	32 mm

