

uvex futura



- lunette à branches classique avec un large champ de vision
- parfaite reconnaissance des couleurs
- nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
- réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
- branches entièrement réglables permettant au porteur d'avoir un ajustement personnalisé : inclinaison des branches sur plusieurs positions et branches réglables sur quatre différentes longueurs pour convenir à toute forme de visage
- embouts de branches souples pour un ajustement sans point de pression

uvex infradur

Les verres uvex infradur protègent des rayons UV et IR et de l'éblouissement. Ils sont **extrêmement résistants aux rayures** sur les deux faces et minimisent les traces de brûlures occasionnées par les étincelles de soudage.

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex futura a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm et contre l'éblouissement dû aux UV.

uvex futura	
N° d'article	9180.145
Traitement	uvex infradur protection soudure niveau 5
Normes	EN 166, EN 169
Monture	noir, vert W 166 F CE
Écran	PC gris soudeur 2% UV 400 + IR 5 W 1 FTK CE
Poids	47 g
Conditionnement	5

Accessoires complémentaires

	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes