Tube en polyuréthane dur -TUH
TUH0644B-20

Fiche technique

General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 16 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C.
- Couleurs: noir, blanc, bleu et translucide.

Spécifications standards

Taille	0644 (Diam. ext. Ø6, diam. int. Ø4.4)
Couleur	B (Noir)
Longueur du rouleau	Rouleau de 20 m
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	20 °C
Pression maximale d'utilisation	0.8 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Poids	0.320 Kg

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Information supplémentaire

Catalogue T_FR.pdf

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr