



PRODUCT-DETAILS

E1.2B 800 Ekip Touch LSIG 4p WMP

E1.2B 800 Ekip Touch LSIG 4p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2B 800 Ekip Touch LSIG 4p WMP
产品ID	1SDA072726R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644765767
目录说明	E1.2B 800 Ekip Touch LSIG 4p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 800 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 800 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	ad8827a8-65ac-4fc9-8abd-52a35969e960 Italy (IT)
简化的SCIP	920553c9-9c49-44f1-b6ff-8c7b5c357260 Germany (DE) dd0b222d-6d91-4314-bdfa-e87f42cd2731 Portugal (PT) 58fb8374-f6f1-43de-b6c6-8aca9ad5593b Hungary (HU) 38aca2b6-5b2e-4fb1-8b34-2eaf71602620 Spain (ES) c9aaeb69-878a-4eb2-b2a8-b3c3092ab08f Belgium (BE) 7520c787-acd2-4869-b31b-dc8e59aa0134 France (FR) 6c065965-0a28-492f-b489-1320259c906e Hungary (HU) 1ffb08b3-1607-4826-9994-30b113a64a56 Norway (NO) a95b3879-eeaf-4a42-895f-25c4fba5a2e0 Poland (PL) 9ac0b07f-e114-40a4-b7bb-302e7711dd0a France (FR) 136b4340-67eb-4ce2-b329-b463bf555142 Croatia (HR) 0be7ac45-0dad-4296-8055-2e71cf5855ae Germany (DE) 91e45e53-2c21-4220-b185-7710bb163403 Greece (GR) b5e48a8b-003e-439d-8b63-aa70f28dde2b Finland (FI) 9c8bb218-6626-4a74-ba68-275d9e70d843 Netherlands (NL) 1ccce0f3-055b-4e23-bc53-80e2a6b62f88 Estonia (EE) 67c743df-7c24-4ab3-ad58-39207ea7e0d7 Denmark (DK) d2a1644a-6cce-426d-8c61-6ed7d618c5ce Germany (DE) 4bce6114-9de2-471d-8510-98d6377ea418 Germany (DE) b5c26fe7-55e3-44e2-ac22-9f9e3d83a3bd Belgium (BE) 1dcd7a7e-b9f4-444b-ae7a-30aca83fc08a Germany (DE) 525807b7-154e-4cbd-8f31-72e53e2435f4 Sweden (SE) 42255610-196c-4e63-942b-fbd35a2c2448 Sweden (SE) e54f5930-eac1-4e26-acbe-ea627bf1b682 Bulgaria (BG) 66ea3c79-7d75-4762-b494-16e13d55f5d6 Poland (PL) 33ef460a-37c1-461f-bb3f-1c8f8151744b Poland (PL) 5d9da458-5901-4a51-8b1b-c4a4462b811d Czech Republic (CZ)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	ZABPEFAF000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644765767
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	348 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	20 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	350 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm

1级包装 总重	23 kg
1级包装 EAN	8015644765767

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0065

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
中性极(N极)容量 ([%I _u])	100 %
极数	4P
功率损耗	100 W
额定电流 (I _n)	800 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	800 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Touch LSIG
脱扣器类型	EL
短路性能等级	B
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）	
ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类	
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类
低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

