



PRODUCT-DETAILS

E1.2B 630 Ekip Touch LI 3p WMP

E1.2B 630 Ekip Touch LI 3p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2B 630 Ekip Touch LI 3p WMP
产品ID	1SDA072054R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644759049
目录说明	E1.2B 630 Ekip Touch LI 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 630 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LI R 630 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	abd5f470-abe6-46af-bc46-711f79f01c06 Italy (IT)
简化的SCIP	ca7af503-bb6b-4de6-adeb-f8662f83007b Sweden (SE) fd40ed6c-40be-4021-adc6-f1d5709546fa Finland (FI) 913d7cd2-23e9-4ff4-96db-f81685833f6b Germany (DE) e405ba6b-Off7-4d0a-9d89-e1889611033e Bulgaria (BG) e9914958-e724-4eb6-90b0-295ab611aac8 Norway (NO) 7390df0b-5595-44e3-a602-a71f028cb02c Belgium (BE) defc2ad9-81eb-4490-962a-4173c0a9da98 Denmark (DK) 73b9f708-ed28-4e0e-b052-771fb0842bda Croatia (HR) e405ba6b-Off7-4d0a-9d89-e1889611033e Bulgaria (BG) 191cb4ac-af55-4d19-a7b0-67719d33c3b8 Germany (DE) 191cb4ac-af55-4d19-a7b0-67719d33c3b8 Germany (DE) 95a2d15c-6a04-44f7-82b8-0beea010e34f Poland (PL) dbf9b53c-8d04-4e3c-8af4-6a28060b5d1c Greece (GR) defc2ad9-81eb-4490-962a-4173c0a9da98 Denmark (DK) 7390df0b-5595-44e3-a602-a71f028cb02c Belgium (BE) 95a2d15c-6a04-44f7-82b8-0beea010e34f Poland (PL) ca7af503-bb6b-4de6-adeb-f8662f83007b Sweden (SE) 9f865c85-4a1b-4d7d-b4a8-2363bbc81cf8 Poland (PL) Occ9731a-da22-4f0e-a4a0-fd849f8b0949 Germany (DE) 73b9f708-ed28-4e0e-b052-771fb0842bda Croatia (HR) f00a7ea3-352b-4a10-b0e3-efd1a13fb3d6 Hungary (HU) ce6ae605-0067-4aff-b66f-c03a16e05878 Sweden (SE) fd40ed6c-40be-4021-adc6-f1d5709546fa Finland (FI) Occ9731a-da22-4f0e-a4a0-fd849f8b0949 Germany (DE) 913d7cd2-23e9-4ff4-96db-f81685833f6b Germany (DE) e9914958-e724-4eb6-90b0-295ab611aac8 Norway (NO) 1492ae52-1ce8-4879-b535-4836209e98c6 France (FR) 7795c519-852d-414b-b230-e9b3e7ea4605 Portugal (PT) a2604a17-6488-495d-8581-0de3078dcbad Czech Republic (CZ) 49188615-69a5-490f-aa62-240252082e01 Germany (DE) f00a7ea3-352b-4a10-b0e3-efd1a13fb3d6 Hungary (HU) ab632036-12c9-42d6-9e38-75008d6aa4e7 Germany (DE) a2604a17-6488-495d-8581-0de3078dcbad Czech Republic (CZ) acce5ff3-8264-497a-a35d-199ba3d3aa2d Netherlands (NL) 9f865c85-4a1b-4d7d-b4a8-2363bbc81cf8 Poland (PL) Ocb216a8-451e-4ab3-8966-688afbd48562 Belgium (BE) ec0b0261-1bcd-4c5e-b89f-72b855ddfa34 Poland (PL) 18324462-691e-4ae9-9453-69e25ad3c637 Spain (ES) Ocb216a8-451e-4ab3-8966-688afbd48562 Belgium (BE) 1de11dc7-46c1-4ff9-8b6c-89903222d39 Hungary (HU) 8df6a2e5-06c4-4475-845c-57e3846e8073 France (FR) 7795c519-852d-414b-b230-e9b3e7ea4605 Portugal (PT) c1bb925f-62dd-46bc-80d2-348e489622ce Estonia (EE) 18324462-691e-4ae9-9453-69e25ad3c637 Spain (ES) 1de11dc7-46c1-4ff9-8b6c-89903222d39 Hungary (HU) acce5ff3-8264-497a-a35d-199ba3d3aa2d Netherlands (NL) 8df6a2e5-06c4-4475-845c-57e3846e8073 France (FR) dbf9b53c-8d04-4e3c-8af4-6a28060b5d1c Greece (GR) ec0b0261-1bcd-4c5e-b89f-72b855ddfa34 Poland (PL) c1bb925f-62dd-46bc-80d2-348e489622ce Estonia (EE) 49188615-69a5-490f-aa62-240252082e01 Germany (DE) ab632036-12c9-42d6-9e38-75008d6aa4e7 Germany (DE) 1492ae52-1ce8-4879-b535-4836209e98c6 France (FR) ce6ae605-0067-4aff-b66f-c03a16e05878 Sweden (SE)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	Z1BNEAD000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644759049
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	278 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	18 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	270 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm
1级包装 总重	20 kg
1级包装 EAN	8015644759049

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0024

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	62 W
额定电流 (I _n)	630 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA

额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	630 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Touch LI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	B
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

