

BD 38/12 C BP PACK

L'autolaveuse compacte BD 38/12 C Bp Pack est idéale pour nettoyer les petites surfaces et les zones exigües grâce à son volant directionnel.



Référence 1.783-430.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784944541
Type d'entraînement		Batterie
Avancement par traction		Entraînement par la rotation de la brosse
Largeur de travail, brosses	mm	380
Largeur de travail en aspiration	mm	480
Réservoir eau propre / eau sale	l	12 / 12
Rendement surfacique théorique	m²/h	1520
Rendement surfacique pratique	m²/h	1140
Type de batterie		Lithium-Ion
Batterie	V / Ah	25,2 / 21
Autonomie de la batterie	h	max. 1,5
Temps de charge de la batterie	h	env. 2,7
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression des brosses au sol	g/cm² / kg	25 - 30 / 16 - 20
Rayon de braquage	mm	1050
Consommation d'eau	l/min	1
Niveau sonore	dB (A)	65
Puissance absorbée	W	500
Couleur		Anthracite
Poids total autorisé	kg	48
Poids sans accessoires	kg	36
Dimensions (L x l x h)	mm	995 x 495 x 1090

Contenu de la livraison
Brosse-disque: 1 Pièce(s)
Batterie et chargeur intégrés
Roues de transport
Suceur d'aspiration coudé

Équipement
Système à deux réservoirs



Batterie lithium-ion haute performance

- Sans entretien, malgré une durée de vie de batterie trois fois plus longue que celle des batteries classiques.
- Charge rapide (batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h)
- Charge intermédiaire ou partielle, si nécessaire.



Chargeur intégré

- Chargeur à portée de main, toujours prêt à l'emploi.
- Peut être entièrement rechargée en trois heures ou semi-chargée en une heure. (Charge intermédiaire possible à tout moment.)
- Le chargeur s'éteint automatiquement. Pas de consommation d'énergie en mode veille.



Brosse-disque

- Excellents résultats de nettoyage sur les sols lisses
- Convient pour une utilisation avec des brosses et des pads
- Brosse incluse dans la livraison

ACCESSOIRES POUR BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit BD 38/12, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 690 mm	1	4.037-118.0		■
Lèvre d'aspiration kit Linatex BD 38/12, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Des résultats de raclage et de nettoyage parfaits : grâce au kit de lèbres d'aspiration Linatex®. Matériau de qualité résistant à la déchirure et optimal pour les revêtements de sol profilés.	□
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Medium, rouge, 385 mm	3	6.907-151.0	Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 385 mm	4	6.907-154.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Très souple.	□
Brosse-disque, Doux, naturel, 385 mm	5	6.907-153.0	Pour nettoyage et lustrage.	□
Brosse-disque, dur, Noir, 385 mm	6	6.907-152.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants.	□
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 356 mm, 5 Pièce(s)	7	6.905-060.0		□
Pads				
Pad, moyennement souple, rouge, 356 mm, 5 Pièce(s)	8	6.369-003.0	5 unités. Permet le nettoyage de tous les sols.	□
Pad, moyennement dur, vert, 356 mm, 5 Pièce(s)	9	6.369-002.0	5 unités. Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	□
Pad, dur, Noir, 356 mm, 5 Pièce(s)	10	6.369-001.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	□
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur, 355 mm	11	6.907-150.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock.	□
Pads diamant				
Pad diamant vert kit 2x Ø356 14", fin, vert, 356 mm, 2 Pièce(s)	12	6.944-026.0		□
Pad diamant, grossier, Blanc, 356 mm, 5 Pièce(s)	13	6.371-250.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	□
Pad diamant, Medium, Jaune, 356 mm, 5 Pièce(s)	14	6.371-251.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0



		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 356 mm, 5 Pièce(s)	15	6.371-235.0	Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Profil de protection contre la mise en m	16	5.039-522.0		☐
Flexible de remplissage 1,5 m	17	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	18	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Plug-in-Connect Module (PCM)	19	2.644-391.0	Le module IoT [®] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
PULVÉRISATEURS				
Pulvérisateur 1 l	20	6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.	☐

☐ Accessoires optionnels.