

BLACK

L 4030 7D 3 S2 SRC



SPÉCIFICATIONS

TIGE	microfibre hydrofuge
DOUBLURE	BIFRESH PLUS Tissu 3D Anti-effilochage avec tunnel d'air, hautement respirant et à séchage rapide
EMBOUT	composite
SEMELE ANTI-PERFORATION	/
SEMELE	PU mono densité
SEMELE DE PROPRETÉ	COMFORT FRESH
POINTURES	35/48
CHAUSSANT	Mondopoint 11
NORME	EN ISO 20345:2011
POIDS (TAILLE 42)	0,855 Kg

SECTEURS D'UTILISATION

Automobile / Logistique / Agriculture / Industrie du bois / Artisanat / Électronique / Gaz et explosifs / Industrie légère / Ingénierie / Mécatronique / Entreposage




METAL FREE

DESCRIPTION

BLACK Mocassin extrêmement léger, classe de protection S2 SRC avec une tige en microfibre hydrofuge, respirant et lavable

EMBOUT



COMPOSANTS

Semelle perforée en EVA et tissu alvéolé hautement respirant, anatomique, antistatique, garantit un soutien élevé grâce à des épaisseurs différentes le long de toute la surface plantaire et une excellente respirabilité grâce au système de perforation le long de toute la plante du pied

SEMELE DE PROPRETÉ



Embout en matériau composite résistant aux chocs jusqu'à 200J selon la norme EN 20345. Amagnétique, isolant thermique, épaisseur réduite, 50% plus léger qu'un embout en acier

ÉTIQUETTE NORME



PLUS

BIFRESH PLUS: Doublure tridimensionnelle en Polyester avec une haute résistance à l'abrasion et respirabilité



Calzaturificio 5Bi S.r.l.
Via Trani, 94-100
76121 Barletta (BT)

L 4030 7D 3

42

bicap.it

S2 SRC



Year and month of manufacture

Lot / Batch Number

EN ISO 20345:2011



do not re-use