



Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Produkt- oder Komponententyp	LED
Produktspezifische Anwendung	Replacement lamp
Verpackungstyp	Paint cover

Zusatzmerkmale

Farbe der Lichtquelle	Blau
Produktbestimmung	Fixing frame
Befestigungsmodus	Einschnappen
Farbton	Grau (RAL 7030)
Temperaturanstieg	25 °C
Stromaufnahme	0.15 mA
Anzahl der Kabel	2
Material	PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
Einbautiefe	12,5 mm
Produktgewicht	0,0027 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...45 °C
Normen	EN 60669-1 2006/95/EWG
Produktzertifizierungen	LCIE: NF 619318A N NF
Umgebungseigenschaften	Öl Alkohol Benzin Bleichen UV-beständig Flüssigseife Aceton Fensterreinigungsflüssigkeit

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich