

KIT UNIVERSALE PER LA RIMOZIONE DI DADI E VITI ANTIFURTO (10 PZ)

272 DS

PROMO



- Funziona su tutti i tipi di dadi e viti antifurto con impronte e forme diverse (con o senza anello girevole)
- Può essere utilizzato anche su dadi e viti non antifurto
- Non danneggia il cerchio in lega
- Punte speciali al carburo di tungsteno in grado di forare qualsiasi tipo di materiale (lubrificare con olio da taglio ad ogni utilizzo)
- Bussole coniche super sottili per centraggio/estrazione per accedere su ogni tipo di cerchio in lega
- Diametro esterno bussole coniche: Ø30 - Ø26 - Ø24
- Estrattore con attacco esagonale testato per resistere ad oltre 150 Nm (ben oltre le coppie di serraggio dichiarate dalle case costruttrici)
- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05191032Q

Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

U02720001

330x215x60


Composizione

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Articolo		Pezzi	Misure
	272 P - Punte speciali al carburo di tungsteno (2 pezzi)	2	8,7
	272 CS - Bussole coniche per centraggio/estrazione (3 pz)	3	19-21,8-25
	272 PH - Kit con impugnatura speciale e bussola per rimozione estrattore	2	-
	272 EX - Estrattori con attacco esagonale (2 pz)	2	-
	606 M - Cassetta in ABS vuota - taglia M	1	-
	270 C - Chiavi a bussola macchina per cerchi in lega con protezione in téflon	1	17