MSTBVK 2,5/ 9-GF-5,08 - DIN导轨连接器

1803028

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1803028

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

DIN导轨连接器， 额定横截面: 2.5 mm^2， 颜色: 绿色， 额定电流: 12 A， 额定电压(III/2): 320 V， 触点表面: Sn， 触点类型: 针式插头， 电位数: 9， 行数: 1， 位数: 9， 连接量: 9， 产品系列: MSTBVK 2,5/..-GF， 针距: 5.08 mm， 接线方式: 带压片的螺钉连接， 螺钉头规格: L 开槽， 导线／PCB连接方向: 0 °， 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5， 互锁: 螺钉锁紧， 安装方式: 螺钉法兰， 包装类型: 纸箱包装

优势

- 直插式连接器，可安装在NS 15 DIN导轨上
- 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
- 通用型连接方式，可在全球范围内使用

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
https://www.phoenixcontact.com

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编： 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn