

## MERKMALE

- 4 bis 6 Profilooptionen
- Durchschnittliche Arbeitshöhen von 2440 mm bis 2900 mm
- Einziehbare Rollen
- Hergestellt aus Stahlrohr
- Trittstufen/Trittflächen aus Stahlblech
- Lieferung mit geripptem Gummi
- Epoxidpulverbeschichtete Oberfläche in Rot
- Gewicht: 28 kg bis 36 kg

## RS Pro 6-Tresen-Stahlschritte 1,4 m Plattformhöhe, rot

RS Best.-Nr. 909-7081



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Wir stellen Ihnen die robusten kommerziellen Schritte von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen und robusten Schritten, die sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen eignen. Diese Serie von Sicherheitsstufen besteht aus Stahlrohr und verfügt über eine Epoxidpulverbeschichtung, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet. Die Trittstufen umfassen federbelastete Rollen, die sich nach dem Aufbringen des Drucks einfahren lassen, sodass sie bei Verwendung mobil bleiben und gleichzeitig stabil bleiben. Die Trittflächen verfügen über gerippte rutschfeste Gummigriffe, die einen hochwertigen Griff bieten und ein Abrutschen des Benutzers verhindern. Die Trittflächen werden mit doppelten Handläufen ergänzt, um die Stufen zu steigen und zu herabsteigen, während die rutschfesten Gummifüße dazu beitragen, die Trittstufen stabil und sicher an Ort und Stelle zu halten. Diese robusten mobilen Trittstufen sind mit 4, 5 oder 6 Trittstufen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Welche Größen sind erhältlich?

- 4 Lauffläche: [9097078](#)
- 5 Lauffläche: [9097072](#)
- 6 Lauffläche: [9097081](#)

## Allgemeine

<b>Anzahl der Schritte</b>	6
<b>Material</b>	Geripptes Gummi, Stahl
<b>Farbe</b>	Rot
<b>Anwendungen</b>	Lager, Fabrik, Einzelhandel, Vertrieb, Kfz-Reinigung und -Wartung

## Mechanische

<b>Gesamtabmessungen</b>	2230 mm x 640 mm x 1170 mm
<b>Gesamthöhe</b>	2230mm
<b>Gesamtbreite</b>	640mm
<b>Gesamttiefe</b>	1170mm
<b>Gewicht</b>	36kg

Abmessungen der Plattform	
Höhe	1400mm
Breite	560mm
Tiefe	340mm



Full Choice/Range Available			
No. of Treads	O/A HxWxD Size (mm)	Platform Size HxWxD Size (mm)	RS Stock No
4	1760 x 640 x 850	915 x 560 x 340	9097078
5	1985 x 640 x 1000	1145 x 560 x 340	9097072
6	2230 x 640 x 1170	1400 x 560 x 340	9097081