

产品参数表

规格



DPNa 断路器, C 曲线, 1P+N, 230V, 6A, 6kA

917141

❗ 停止生产日期 2023年6月30日

❗ 已退市

主要信息

产品系列	Multi9
产品系列	Multi 9
产品名称	DPN
产品类型	小型断路器
产品短名	DPNN
产品应用	配电保护
极数	1P + N
保护极数量	1
额定电流 [In]	6 A 在...上 30 °C
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C
分断能力	6 kA Icn 在...上 230 V AC 符合 IEC 60898-1
隔离功能	适用 符合 IEC 60947-2

补充信息

额定工作电压 [Ue]	230 V AC
磁❖❖扣❖❖制	5...10 x In
使用分断能力 [Ics]	6 kA 100 % 符合 IEC 60898-1
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
宽度 (9mm的倍数)	2
高度	85 mm
宽度	18 mm
深度	74 mm
机械寿命	20000 次

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或可靠性

环境

符合标准	GB 10963.1 IEC 60898-1
产品认证	CCC

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.5 cm
Package 1 Width	9.0 cm
Package 1 Length	1.9 cm
Package 1 Weight	123.9 g

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



可
持续
包
装



透
明



RoHS/REACH

资源性能



可
持
续
的
包
装

健康安全绩效



Reach Free Of Svhc



RoHS Exemption Information

是

认证与标准

欧盟RoHS指令

符合

[欧盟ROHS声明](#)

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)

环境披露

[产品环境文件](#)

流通资料

无需具体的回收操作