

Datenblatt

Best.-Nr.: 846-525

10 m lange 112-bar-Kupferrohre von RS Pro, -50 bis +200 °C



Produktinformationen

Weichgeglühtes Kupferrohr für Standardanforderungen

Kupferrohr für Standardanforderungen, weichgeglüht

Zur Verwendung mit Enots-Quetschanschlüssen

Betriebstemperaturbereich: -50 → +200 °C

Güte CW024A

Achtung

Das 3/16" Kupferrohr sollte nicht als Bremsleitungs-Kupferrohr verwendet werden, da dieses einen anderen Innendurchmesser hat

Technische Daten:

Länge	10 m
Rohrinnendurchmesser	4,4 mm
Rohraußendurchmesser	6 mm
Maximaler Betriebsdruck	112 bar
Maximale Betriebstemperatur	+200 °C
Minimale Betriebstemperatur	-50 °C