

CARACTERÍSTICAS

- Controles termostáticos variables
- Tres ajustes de calor
- Montaje independiente
- Potencia nominal 2000W
- Ruedas de deslizamiento sencillo
- Nueve aletas de calefacción
- Conector macho de 3 contactos estándar británico tipo G

Radiador relleno de aceite 2kW, montado en el suelo, tipo G - 3 clavijas británico

Código RS: 712-6070



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

El radiador relleno de aceite de 2 kW RS PRO tiene un termostato ajustable, con tres ajustes de potencia distintivos. Esto mantiene la temperatura constante y se desplaza sobre ruedas, lo que significa que se puede trasladar el calor al lugar donde lo necesite. El calentador está situado sobre una amplia base estable con ruedas para facilitar la portabilidad y dispone de almacenamiento de cable integrado para mantener todo ordenado.

Otros radiadores rellenos de aceite verticales de suelo eficientes

- 712-6061 Está equipado con un conector macho para Reino Unido
- 712-6070 Está equipado con un conector macho para Reino Unido
- 712-6077 Está equipado con un conector macho europeo
- 712-6086 Está equipado con un conector macho europeo

Especificaciones generales

Tipo de calor	Convección
Tipo de control	Termostato
Ajustes de alimentación	3
Aplicaciones	Taller de automóvil, Área de Construcción, operación de montaje, Alimentos y bebidas, almacén y taller, invernadero

Especificaciones eléctricas

Potencia de salida máxima	2kW
Tensión nominal	240V ac
Tipo de conector macho	Tipo G - 3 pines británico

Especificaciones mecánicas

Montaje	Montaje en suelo
Dimensiones	660mm x 370mm x 165mm
Altura	660 mm
Anchura	370mm
Profundidad	165mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones

RoHS



