

## Cavo coassiale estensione video VGA monitor ad alta risoluzione 5 m con audio HD15 M/M

Product ID: MXTHQMM5MA



Il cavo VGA ad alta risoluzione da 5 metri con audio MXTHQMM5MA è un cavo SVGA di alta qualità progettato per offrire la massima qualità video possibile mediante VGA: una soluzione a cavo singolo non solo per il collegamento video tra una scheda video VGA e il monitor, ma anche per i collegamenti audio tra una scheda audio e un dispositivo audio esterno. Il cavo VGA ad alta risoluzione con audio di StarTech.com presenta un cavo VGA coassiale maschio-maschio di elevata qualità ed è progettato per eliminare le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi non coassiali, fornendo simultaneamente una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite in corrispondenza delle estremità del connettore. Il cavo SVGA (cavo VGA con audio) da 5 metri è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Realizzazione di collegamenti video e audio con un solo cavo
- Ideale per monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200 e superiori)

### Features

- Cavo triplo-coassiale e a doppini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida
- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dalla massima luminosità e nitidezza di colore
- Terminali del connettore modellato con pressacavo
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Approvazioni a norma di legge	UL2919
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
	Numero di conduttori	14
	Numero di ferriti	2
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
<b>Prestazioni</b>	Impedenza	75 Ohm
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
	Connettore B	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0 to 60 °C
	Temperatura di conservazione	-20 to 80 °C
	Umidità	0 - 80 % RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Lunghezza cavo	5 m [16.4 ft]
	Lunghezza prodotto	5000 mm [196.9 in]
	Peso prodotto	592 g [20.9 oz]
	Stile connettori	Dritto
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	0.6 kg [1.3 lb]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo coassiale VGA monitor ad alta risoluzione 5 m con audio HD15 M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.