


Datenblatt:

Steckdosenleiste VARIABL 4xT13 3m mit Haftmagnete ws

Kompakte Steckdosenleiste im exklusiven Design. Gelungene Mischung aus Innovation und Technik. Die Steckdosenleiste besteht aus 4 x T13 Steckdosen mit Kinderschutz, einem T12 Stecker und 3 Meter Kabel. Der Resetknopf schützt vor Sach- und Personenschaden. Mit den 2 Haftmagneten und 2 Metallklebehalterungen lässt sich die Steckdosenleiste schnell und einfach auf Metall oder anderen Oberflächen fixieren. Die Aufwickelvorrichtung verhindert einen Kabelsalat bei Nichtgebrauch.



Artikelnummer	20 201234 C
EAN	7611007134570 
Einheits Nr.	986051633
Einheit	STK
Verpackungseinheit	3
Verpackungsmasse	7.0 x 24.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.500 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Variabl
Anzahl Steckdosen	4
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen

Merkmal	Bezeichnung
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutz
Zusatzfunktionen	integrierte Aufwickelvorrichtung
Produkthöhe	240 mm
Produktbreite	70 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.495 Kg
Verpackungsart	Sleeve mit Eurolochung