

PRES4HRD60

Presse de découpe / Cutting press



PRES4HRD60

- ▶ Presse manuelle à crémaillère 600 kg
Capacité de découpe de Ø1.5 à 60 mm et Ø1/8" à 2 3/8"

Poste de travail confortable et silencieux
Idéal pour les petites séries
Livrée prête à l'emploi
Support de découpe et système de fixation des emporte-pièces inclus

Manual rack press 600kg
Cutting capacity from Ø1.5 to 60 mm and Ø1/8" to 2 3/8"

Comfortable and quiet workstation
Perfect for small series
Delivered ready to use
Cutting board and fastening system for hollow punches included

NEW

Ref.	mm 	Kg 	Ø mm / "
PRES4HRD60	280 x 280 x 600	25	Ø 1.5 -> 60 mm Ø 1/8 -> 2 3/8" Emporte-pièces vendus séparément / Hollow punches sold separatly

		PRES4HRD60
JLBM53PRESSE		●
JLBM60PA		●
PLAG1		●

