

KERN CFS300-3

Professionelle Zählwaage mit 100 Artikelspeicherplätzen und Zweitwaagenschnittstelle, Zählauflösung 75.000 Punkte



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	1 mg
Intervallo di riscaldamento:	2 h
Linearità:	4 mg
Peso di calibrazione consigliato:	200 g (F1); 100 g (F1)
Portata [Max]:	300 g
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	300 g
Riproducibilità:	2 mg
Risoluzione:	300000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione:	2 s
Unità di misura:	g

Display

Altezza cifre di display:	2 cm
---------------------------	------

Conteggio

Peso di riferimento:	si
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	5 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	50 mg
Risoluzione conteggio:	60000

Funzioni

Funzione di conteggio:	si
Funzione di conversione:	si
Funzione di memoria somma:	si
Funzione PRE-TARE:	si
Pesata con approssimazione:	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	0 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %
Umidità dell'aria minima:	0 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchg. battery optional
Autonomia:	70 h
Autonomia:	40 h
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Alimentatore esterno
------	----------------------

Alimentazione

Tempo di carica:	14 h
Tensione in entrata:	110 V - 230 V AC

Servizi

Certificato DAkkS:	963-127
--------------------	---------

Categoria

Categoria:	Balance
Product Group:	Bilancia contapezzi

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	630 x 545 x 225 mm
Peso lordo:	5,500 kg
Peso netto:	2,500 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Camera di pesata (LxPxA):	158 x 143 x 64 mm
Dimensioni alloggiamento (LxPxA):	320 x 350 x 180 mm
Dimensioni gabbietta antivento (LxPxA):	167 x 154 x 80 mm
Dimensioni totali (LxPxA):	320 x 350 x 180 mm
Livella:	si
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (d):	80