

Zeitähler 48x 48mm AC 115V 50Hz ohne Blende 55x 55mm



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zeitähler
Ausführung des Produkts	ohne Blende
Ausführung des Schaltantriebs	sonstiges

  

Allgemeine technische Daten	
Durchmesser / des Fronttafelabschnitts	50,2 mm
Funktionsweise / des Betriebsstundenzählers	analog
Reset-Funktion	Nein
Eingangsspannung	115 V

  

Versorgungsspannung	
Spannungsart	AC

  

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

  

Anzahl	
Anzahl der darstellbaren Zeichen	7

  

Mechanischer Aufbau	
---------------------	--

Höhe	45 mm
Höhe / der Frontplatte	48 mm
Breite	45 mm
Breite	
• der Frontplatte	48 mm
Einbautiefe	34 mm
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Nettogewicht	55 g

#### Approbationen Zertifikate

##### Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

P

PH

#### Konformitätserklärung



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT5501>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT5501>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=7KT5501](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5501)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

