

Fiche de Données Produit Product Data Sheet

180919 – LE 9422 W / GY 6.35 LED 24V AC/DC 4W 530 Lm 2700°K



Caractéristiques Electriques / Electrical Characteristics

Volts (V)	24 AC/DC
Watts (W)	4.0
Flux total/Total flux (lm)	530
Variable/Dimmable	Non / No
Facteur de puissance / Power factor	0.7
kWh/1000h	4.0

Données Commerciales / Commercial data

Code ORBITEC/ORBITEC Code	180919
Référence ORBITEC ORBITEC reference	LE 9422 W
Désignation ORBITEC ORBITEC description	Lampe à led Led lamp

Données de Fabrication / Manufacturing Data

Marque/Brand	ORBITEC
--------------	---------

Réglementation / Standards

Conformité RoHS RoHS Compliance	Oui / Yes
Conformité REACH REACH compliance	Non concerné Not concerned
Eco-contribution (DEEE)	Oui / Yes

Caractéristiques Générales / General Characteristics

Culot/Socket	GY6,35 BI-PIN
Forme/Shape	Tube
Technologie/Technology	LED
Durée de vie/Life time	30000h
Couleur/Color	2700°K – Blanc chaud Warm white
Lm/W	133
Angle (Degrés) Angle (degrees)	360
IRC (Ra)	80

Caractéristiques Dimensionnelles / Dimensions

Diamètre/Diameter (mm)	18
Hauteur/Height (mm)	48
Poids/Weight (g)	8

Données Logistiques / Logistic data

Unité Consommateur Consumer Unit	1 pc
Conditionnement/Pack quantity	100 pcs

03/06/2025