

Meet- en regeltechniek voor de verpakingsindustrie



Alles onder controle: JUMO-producten v

Drukmeettechniek

Kenmerken:

- compact, robuust, nauwkeurig
- grote keuze aan procesaansluitingen voor standaard en speciale toepassingen
- met hygiënische aansluitingen
- voor hoge mediatemperaturen tot +200°C
- ook met CANopen-uitgang

JUMO dTRANS p30
Drukmeetomvormer



JUMO dTRANS p31
Drukmeetomvormer
voor verhoogde
mediatemperatuur



JUMO MIDAS
Drukmeetomvormer



JUMO MIDAS HP
Drukmeetomvormer
voor hydraulische
toepassingen



JUMO CANtrans pT
Combi-meetomvormer
voor druk en temperatuur
met CANopen-uitgang



JUMO CANtrans p
Drukmeetomvormer
met CANopen-uitgang



Voor veelvoudige toepassingen geschikt, bijv.:

- perslucht
- vacuüm
- hydraulica
- inhoudsmetingen

Regel- en regis

Kenmerken:

- regelaar voor verschillende par
- één- of meerkanaalsregelaar
- grotere lichtsterke LED-display
- hoge nauwkeurigheid en zelfop
- regelaar met of zonder stuurfun
- vrij programmeerbare procesin
- aansluiting of programmering v

JUMO IMAGO 500
Meerkanaals
proces- en
programmeregelaar



JUMO iTRON
04/08/16/32
Compacte micro-
processorregelaar



JUMO TB/TW
Temperatuurbegrenzer,
temperatuurbewaker



JUMO DICON 400/500
Universele procesregelaar
JUMO DICON 401/501
Universele programma-
regelaar / -gever



Voor veelvoudige toepassingen

- verwarmen
- aan elkaar lassen
- samensmelten
- koelen
- drogen
- druk- of niveauregelingen

stratietechniek

leeluitsparingen of DIN-rails

s of kleurgrafische displays

otimering

uncties

gangen

ia interface

JUMO iTRON DR 100
Microprocessorregelaar
voor op montagerail



JUMO dTRON
304/308/316
Compacte
regelaar met
programmafunctie



JUMO
LOGOSCREENes/cf
Beeldscherm-
schrijver
voor registratie
FDA-conforme
meetgegevens



JUMO iTRON 04 B
Compacte
microprocessor-
regelaar



en geschikt, bijv.:

Temperatuurmeettechniek

Kenmerken:

- grote keuze aan diameters, inbouw lengten, materialen alsook procesaansluitingen
- als weerstandsthermometer 1x Pt100, 1x Pt500, 1x Pt1000 alsook als dubbel WTH
- als thermo-elementen type L, J en K
- ook met CANopen-uitgang

Insteek thermo-elementen
met bajonetafsluiting



Mantelthermo-element
conform DIN 43710 en DIN EN 60584



Insteek weerstandsthermometer
met bajonetafsluiting



Mantelweerstandsthermometer
conform DIN 60751



Oppervlakteweerstandsthermometer



JUMO CANtrans T
Weerstandsthermometer
met CANopen-uitgang



Voor veelvoudige toepassingen geschikt, bijv.:

- verwarmen
- aan elkaar lassen
- samensmelten
- algemene temperatuurmeting

Faxantwoord

(Fax-nr. zie onderstaand adres)

PR 00052 NL „Meet- en regeltechniek voor de verpakingsindustrie“

Stuur mij a.u.b. gedetailleerde informatie over:

Drukmeettechniek:

- JUMO MIDAS** (Typeblad 40.1001)
- JUMO MIDAS HP** (Typeblad 40.1005)
- JUMO dTRANS p31** (Typeblad 40.2050)
- JUMO CANtrans p** (Typeblad 40.2056)
- JUMO CANtrans pT** (Typeblad 40.2057)
- JUMO dTRANS p30** (Typeblad 40.4366)

Regel- en registratietechniek:

- JUMO TB/TW** (Typeblad 70.1140)
- JUMO iTRON 04/08/16/32** (Typeblad 70.2040)
- JUMO iTRON 04 B** (Typeblad 70.2050)
- JUMO iTRON DR 100** (Typeblad 70.2060)
- JUMO dTRON 304/308/316** (Typeblad 70.3041)
- JUMO DICON 400/500** (Typeblad 70.3570)
- JUMO DICON 401/501** (Typeblad 70.3580)
- JUMO IMAGO 500** (Typeblad 70.3590)
- LOGOSCREEN es/cf** (Typeblad 70.6560)

Temperatuurmeettechniek:

- Insteek thermo-elementen met bajonetafsluiting**
(Typeblad 90.1109)
- Mantelthermo-elementen** (Typeblad 90.1221)
- Insteek weerstandsthermometer met bajonetafsluiting**
(Typeblad 90.2109)
- Mantelweerstandsthermometer** (Typeblad 90.2221)
- Oppervlakteweerstandsthermometer**
(Typeblad 90.2522)
- JUMO CANtrans T** (Typeblad 90.2910)

Stuur mij a.u.b.:

- Productoverzicht (PR 00046 D)**
- Huisfolder JUMO INFO**

Bel mij voor een afspraak

Met

Telefoon

Tijdstip

Afzender:

Naam

Firma

Adres

Branche

Telefoon

Telefax

E-mail

Datum en handtekening



JUMO Meet- en Regeltechniek B.V.

Rijkade 18
1382 GT WEESP, Nederland
Tel.: 0294-491491
Fax.: 0294-419577
E-mail: info@jumo.nl
Internet: www.jumo.nl

JUMO Automation

S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestrasse 18
B-4700 EUPEN, België
Tel.: 087-595300
Fax.: 087-740203
E-mail: info@jumo.be
Internet: www.jumo.be